

Liste des produits

| Produit | Désignation | Commande no. |
|---------------|-------------|--------------|
| Batterie, STD | SR 501 | R06-0108 |
| Batterie, STD | SR 701 | R06-0708 |
| Batterie, HD | SR 502 | T06-0101 |
| Batterie, HD | SR 702 | T06-0701 |
| Batterie, EX | SR 501 EX | R06-2002 |
| Batterie, EX | SR 502 EX | R06-2070 |

Description du produit


Les ventilateurs Sundström à batterie SR 500 et SR 700 fonctionnent avec des batteries lithium-ion. Il y a deux possibilités de batterie pour SR 500 et SR 700, une batterie standard (STD) et une batterie pour travaux intenses (heavy duty HD). Le ventilateur Sundström à batterie, SR 500 EX, fonctionne avec une batterie nickel-hydrure métallique et lithium-ion.

Les batteries sont rechargeables et leur temps de charge est d'environ 4 heures.


Amenez vos piles usagées au centre de recyclage.

Caractéristiques techniques


| | SR 501 / SR 701 | SR 502 / SR 702 | SR 501 EX / SR 502 EX |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Type de cellule | Lithium-ion | Lithium-ion | Nickel-hydrure métallique/Lithium-ion |
| Tension nominale | 14,4 V | 14,4 V | 13,5 V / 18 V |
| Capacité | 2,25 Ah | 3,5 Ah | 2,1 Ah / 3,0 Ah |
| Énergie stockée | 30,4 Wh | 50,88 Wh | 28 Wh / 54 Wh |
| Énergie stockée/cellule | 7,6 Wh | 12,72 Wh | 2,6 Wh / 10,8 Wh |
| Nombre de cellules par batterie | 4 | 4 | 11 / 5 |
| Poids | SR 501 : 320 g SR 701 : 270 g | SR 502: 320 g SR 702: 270 g | SR 501 EX: 605 g SR 502 EX: 530 g |
| Température d'utilisation | -10 - +55 °C, < 90 % HR | -10 - +55 °C, < 90 % HR | -10 - +40 °C, < 90 % HR |
| Température de stockage | -20 - +40 °C, < 90 % HR | -20 - +40 °C, < 90 % HR | -20 - +40 °C, < 90 % HR |



SR 701 / SR 702



SR 501 / SR 502



SR 501 EX / SR 502 EX



Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com

Liste des produits

| Produit | Désignation | Commande no. |
|---------------|-------------|--------------|
| Batterie, STD | SR 501 | R06-0108 |
| Batterie, STD | SR 701 | R06-0708 |
| Batterie, HD | SR 502 | T06-0101 |
| Batterie, HD | SR 702 | T06-0701 |
| Batterie, EX | SR 501 EX | R06-2002 |
| Batterie, EX | SR 502 EX | R06-2070 |

Transport

Les batteries se transportent soit dans le ventilateur, soit comme pièces de rechange indépendantes.

Transport des batteries lithium-ion

| | Batteries lithium-ion dans l'équipement | Batteries lithium-ion |
|--------------|--|--|
| Route | UN 3481 Disposition spéciale 188, ADR/ADR-S 2025 | UN 3480 Disposition spéciale 188, ADR/ADR-S 2025 |
| Mer | UN 3481 Disposition spéciale 188, code IMDG 42-24 | UN 3480 Disposition spéciale 188, code IMDG 42-24 |
| Air | UN 3481 Instruction d'emballage 967, Section II, DGR 66 | UN 3480 Instruction d'emballage 965, Section IB, DGR 66 |

Nous certifions et nous pouvons prouver que chaque cellule/batterie remplit les critères et exigences du manuel d'épreuves et de critères de l'ONU (Organisation des Nations unies), Partie III, Paragraphe 38.3, Révision 6, Amendement 1.

Transport des batteries nickel-hydrure métallique

| | Batteries nickel-hydrure métallique dans l'appareil | Batteries nickel-hydrure métallique |
|--------------|---|---|
| Route | Non soumis à l'ADR | Non soumis à l'ADR |
| Mer | UN 3496 Disposition spéciale 963, code IMDG 42-24 (Marchandises dangereuses uniquement si plus de 100 kg) | UN 3496 Disposition spéciale 963, code IMDG 42-24 (Marchandises dangereuses uniquement si plus de 100 kg) |
| Air | « Not Restricted » Disposition spéciale A199, DGR 66 | « Not Restricted » Disposition spéciale A199, DGR 66 |



Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com